


SCHNURGEBUNDENE HEADSET-LÖSUNGEN



SCHNURLOSE HEADSET-LÖSUNGEN



Aastra 5370/5370ip/
5380/5380ip



Aastra 6771/6773ip/
6773/6775/6775ip



Aastra 6753i/6755i/6757i



Aastra 5360/5360ip
Aastra 6751i



Aastra 2380ip
Aastra 2700ip/2770ip



Aastra 620d/630d

Elektronische Lösung (EHS):
Anrufsteuerung über Taste am Headset

① Beim 6753i, 6755i, 6757i muss für den
APS-1 bzw. APS-10 zusätzlich das An-
schlusskabel D0062-0011-34-00 (DHSG
Cable Kit) bei Aastra bestellt werden.

Mechanische Lösung:
Anrufsteuerung über Taste
am Headset

Anrufsteuerung über Taste am
Headset (für Savi Office bzw. Savi Go
ab Herbst 2009).

Für CS-
Produktreihe



APS-1
P/N 38347-01

Für Savi Office
Produktreihe



APS-10
P/N 37818-01

Für Savi Office
Produktreihe



Hörer-Lifter
HL10 straight plug
P/N 60961-31

Für CS-
Produktreihe



Hörer-Lifter
HL10
P/N 36390-11

CS-
Produktreihe
DECT



z.B. CS60

Savi Office
Produktreihe
DECT



z.B. WO100



CS60-USB



Savi Go
WG100



Savi Go mit Voyager Pro
WG200

SCHNURGEBUNDENE HEADSET-LÖSUNGEN



4220



M725



4222/4223/4224/4422 IP/4225 IP/5446 IP



M740/I740/M760/I760



NeXspan Softphone
i2052 R3.1



BackStage

Anschluss an Handhörer-Port.
Anrufsteuerung durch Abnehmen/Auflegen des
Telefonhörers.

Anschluss an Headset-Port. Anrufsteuerung über Taste am Endgerät.



+



BiWay Switch
P/N 34286-03

**Anschlusskabel
U10P**
P/N 27190-01



**Anschlusskabel
U10P**
P/N 27190-01



DA45
P/N 77559-32



DuoSet



SupraPlus



EncorePro



Entera USB

SCHNURLOSE HEADSET-LÖSUNGEN



M740/I740/M760/I760

Anschluss an Headset-Port.
Rufannahme über Taste am
Endgerät.




4222/4223/4224/4422 IP/4225
IP/5446 IP

Mechanische Lösung: Anrufsteuerung über Taste am Headset.




M725



NeXspan Softphone
i2052 R3.1

Anrufsteuerung über Taste am
Headset (nur CS60-USB).



BackStage

Für CS-
Produktreihe



Hörer-Lifter
HL10
P/N 36390-11

Für Savi Office
Produktreihe



Hörer-Lifter
HL10 straight plug
P/N 60961-31



z.B. CS60



z.B. WO100



CS60-USB



Savi Go
WG100



Savi Go mit Voyager Pro
WG200